

**Værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319110 16
GTIN	4045197373731
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Skaftbredde b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Teknisk beskrivelse

b ₂	24 mm
h ₆	22 mm
h ₅	20 mm

h_1	12 mm
b_1	43 mm
l_1	44 mm
Skaftbredde b_3	13 mm
Skaft-Ø d_1	16 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 16
h_2	17 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder

Tilbehør

Monteringsnøgle til kugledyse Størrelse 10	319003 10
--	-----------