

Garant**eco VDI-dobbeltholder, aksial, Skaft-Ø d1: 25mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319191 25 |
| GTIN | 4045197641816 |
| Artikelklasse | 31V |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Infotekst:**Fordele med GARANT eco:**

Flad spiralspån af hensyn til fremragende spåntransport, i stedet for lang og snoet spiralspån
Nærmest ingen tegn på slid efter testkørsel.

Rådybdemåling viser glatte overflader.

Anvendelse:

Takket være dobbelt fortanding dimensioneret til normal anvendelse eller til anvendelse over hovedhøjde.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|-------|
| Skaftbredde b_3 | 19 mm |
| b_2 | 33 mm |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| b_1 | 66 mm |
| h_2 | 22 mm |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 20 |
| Skaft- \emptyset d_1 | 25 mm |
| h_6 | 46 mm |
| h_5 | 25 mm |
| h_1 | 16 mm |
| l_1 | 70 mm |
| Produkttype | VDI-multiholder |