

**Værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319110 20
GTIN	4045197223968
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Skaftbredde b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Teknisk beskrivelse

b ₁	52 mm
h ₁	16 mm
h ₂	22 mm

Farvekode VDI-skaft	VDI 20
b_2	27 mm
h_5	25 mm
Skaftbredde b_3	13 mm
l_1	55 mm
h_6	30 mm
Skaft-Ø d_1	20 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder

Tilbehør

Monteringsnøgle til kugledyse Størrelse 10	319003 10
--	-----------