

**Garant****eco VDI-dobbeltholder, aksial, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319191 30
GTIN	4045197579317
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Infotekst:****Fordele med GARANT Eco:**

Flad spiralspån til fremragende spåntransport, i stedet for lang og snoet spiralspån

Nærmest ingen tegn på slid efter testkørsel.

Rådybdemåling viser glatte overflader.

**Anvendelse:**

Takket være dobbelt fortanding dimensioneret til normal anvendelse eller til anvendelse over hovedhøjde.

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.**

**Teknisk beskrivelse**

Skaftbredde $b_3$	37 mm
$h_1$	20 mm

Farvekode VDI-skaft	VDI 30
$h_5$	33 mm
$l_1$	70 mm
$b_2$	55 mm
$h_6$	38 mm
Skaft-Ø $d_1$	30 mm
$b_1$	110 mm
$h_2$	29 mm
Produkttype	VDI-multiholder