

**Værktøjsholder, form C1 aksial højre, Skaft-Ø d1: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319100 20
GTIN	4045197191045
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: C

$h_1$ : 16 mm

$h_2$ : 22 mm

$b_1$ : 52 mm

$b_2$ : 27 mm

Skaftbredde  $b_3$ : 13 mm

$h_5$ : 25 mm

**Teknisk beskrivelse**

$h_2$	22 mm
Skaftbredde $b_3$	13 mm

$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm
$b_2$	27 mm
Skaft-Ø $d_1$	20 mm
$l_1$	55 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder

---

## Tilbehør

Monteringsnøgle til kugledyse Størrelse 10	319003 10
--	-----------