



Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling, M14 – 33, Snittapskaft- Ø: 14mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335640 14
GTIN	4045197336026
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtigskifteindsatser **med** sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til bundhulsboringer.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (R_m 600 – 800 N/mm²). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	14 mm
Skafffirkant	11 mm
Spiraltapområde	M14 – 33
Udvendig Ø D	72 mm
Skaft-Ød	48 mm

Tilslutningslængde L	55,5 mm
Udhængslængde H	45 mm
Produkttype	Hurtigskifteindsats