

Garant**Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling, M3 – 12, Snittapskaft- Ø: 7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	335645 7
GTIN	4045197554031
Artikelklasse	31M

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigskifteindsatser **uden** sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til Garant forlængere nr. 338140 – 338142.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (R_m 600 – 800 N/mm²). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	7 mm
Skaftfirkant	5,5 mm
Spiraltapområde	M3 – 12
Udvendig Ø D	32 mm
Skaft-Ød	19 mm
Tilslutningslængde L	21,5 mm
Udhængslængde H	70 mm
Ø e	23 mm
Produkttype	Forlænger

