



## MicroClamp, HSK-E 32 A = 46, Type: 0,2-3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308388 0,2-3
GTIN	4045197556868
Artikelklasse	31H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Til højre- og venstreløb.
- Koncentricitet < 0,01 mm.
- Overførbart moment 7 Nm.
- Tilladt omdrejningstal 60.000 o/min.
- Tilladt tilspændingsmoment 2 Nm.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle med T-greb.

#### Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880.

Holder-standard: DIN 69893

Holder-standard: ISO 12164-1

Form: E

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde Ø D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Udvendig Ø D: 19 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

Reservespændenøgler: 627425\_2

### Teknisk beskrivelse

Spændeområde Ø D <sub>1</sub>	0,2 - 3,4 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

Reservespændenøgler	627425_2
Udvendig Ø D	19 mm
Adapter	HSK-E 32 A = 46
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Spåntagningsstrategi	HSC

---

## Tilbehør

Unbrakonøgle med T-greb sekskant 2 mm	627425 2
---------------------------------------	----------