

Garant**Eco VDI-dobbeltholder, aksial, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319191 40
GTIN	4045197624925
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Utførelse:**

- **Indsatshærdet HRC 58 ±2.**
- **Alle funktionsflader slebne.**
- **Med kuglesprøjtedyser.**

Infotekst:**Fordele med GARANT Eco:**

Flad spiralspån til fremragende spåntransport, i stedet for lang og snoet spiralspån

Nærmest ingen tegn på slid efter testkørsel.

Rådybdemåling viser glatte overflader.

Anvendelse:

Takket være dobbelt fortanding dimensioneret til normal anvendelse eller til anvendelse over hovedhøjde.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

h_6	48 mm
b_1	130 mm

Skafthbredde b_3	43 mm
b_2	65 mm
l_1	85 mm
h_2	34 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
h_5	43,5 mm
h_1	25 mm
Skaft- \emptyset d_1	40 mm
Produkttype	VDI-multiholder