

**Værktøjsholder, form C4 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319170 40
GTIN	4045197373830
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Skaftbredde b₃: 25,5 mm

h₅: 32,5 mm

Teknisk beskrivelse

b ₁	85 mm
Skaftbredde b ₃	25,5 mm

h_6	48 mm
b_2	42,5 mm
h_1	25 mm
h_5	32,5 mm
Skaft-Ø d_1	40 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder