

**Garant**
**MicroClamp - præcisionsborepatron, HSK-E 40 A = 46, Type: 0,2-3**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308394 0,2-3
GTIN	4045197556875
Artikelklasse	31H

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

- Til højre- og venstreløb.
- Koncentricitet < 0,01 mm.
- Overførbart moment 7 Nm.
- Tilladt omdrejningstal 60.000 o/min.
- Tilladt tilspændingsmoment 2 Nm.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændenøgle med T-greb.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde Ø D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Udvendig Ø D: 19 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

Reservespændenøgler: 627425 2

**Teknisk beskrivelse**

Spændeområde Ø D <sub>1</sub>	0,2 - 3,4 mm
Reservespændenøgler	627425 2
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

Udvendig Ø D	19 mm
Adapter	HSK-E 40 A = 46
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Mikroborepatron

---

## Tilbehør

Unbrakonøgle med T-greb sekskant 2 mm	627425 2
Sekskant-skruetrækker, med T-greb sekskant 2 mm	627481 2