



Industriborestander, Type: IBS16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075912 IBS16
GTIN	4014586878515
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Industriborestander til bore-/slagboremaskiner.

Med præcis, efterjusterbar svalehaleføring og massiv bundplade.

Leveringsomfang:

Inklusive kølesmøring med naturlig cirkulation med 500 ml kølemiddeltank, fleksibel leddelt slange og reduktionsstykke 43 mm.

Teknisk beskrivelse

Spændehals-Ø	43 / 53 mm
Producentbetegnelse	IBS16
Spindelvandring	145 mm
Vandringsområde samlet	295 mm
Højde	400 mm
Produkttype	Borestativ

