

Garant**Whistle Notch-holder, PSC 63 kort, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308510 6
GTIN	4045197486196
Artikelklasse	31C

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID/Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft og hældende spændeflade (2°) iht. DIN 1835 Form E og DIN 6535 Form HE (= Whistle-Notch).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309885, topnøgle nr. 309893.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	75 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	PSC 63 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Forlænger PSC-63 / PSC-63 A-mål 60 mm	318896 60
Forlænger PSC-63 / PSC-63 A-mål 100 mm	318896 100