

**Garant****ER-spændetangspatron, PSC 63 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308515 40
GTIN	4045197471635
Artikelklasse	31C

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændetænger iht. DIN 6499 form A og B.

**Leveringsomfang:**

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

ER-spændetænger nr. 308881 – 309434. ER-spændenøgle nr. 309680 eller 613300.

Kølemiddelrør og topnøgle nr. 309885 og 309893.

Indvendig køling: ja

Spændeområde: 3 - 26 mm

Udragende længde, A-mål: 65 mm

Udvendig Ø D: 63 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 40

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	40
Til ER-spændetænger	40

Spændeområde	3 - 26 mm
Udragende længde, A-mål	65 mm
Udvendig Ø D	63 mm
Adapter	PSC 63 kort
Holder-standard	ISO 26623-2
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spændepatron

---

## Tilbehør

ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
--	-----------