

Garant**Whistle Notch-holder, PSC 63 kort, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308510 18 |
| GTIN | 4045197486257 |
| Artikelklasse | 31C |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID/Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft og hældende spændeflade (2° iht. DIN 1835 Form E og DIN 6535 Form HE (= Whistle-Notch).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309885, topnøgle nr. 309893.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udragende længde, A-mål | 80 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 18 mm |
| Udvendig Ø D | 50 mm |
| Adapter | PSC 63 kort |
| Holder-standard | ISO 26623-1 |
| Indvendig køling | ja |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Forlænger PSC-63 / PSC-63 A-mål 60 mm | 318896 60 |
| Forlænger PSC-63 / PSC-63 A-mål 100 mm | 318896 100 |