



## Friktionsborsortiment, flad inklusive rulletap, Til gevind M: M6-M10



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 082726 M6-M10 |
| GTIN                | 2050001740151 |
| Artikelklasse       | 04D           |

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

#### Fordel:

- **Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).**
- **Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.**
- **Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.**
- **Til alle gængse materialetykkelse og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).**

#### Indhold:

1 friktionsbor og rulletap af hver: str. M6; M8; M10

#### Bemærk:

Flere udførelser og sortimenter til specialopgaver (f.eks. til tynde stålplader) kan leveres på forespørgsel. **Passende rulletapper, se nr. 139115 ff.**

### Teknisk beskrivelse

|              |              |
|--------------|--------------|
| Til gevind M | M6-M10       |
| Produkttype  | Friktionsbor |

---

**Tilbehør**

|  |            |
|--|------------|
| Friktionsbor, flad (uden krave) Til gevind M M8  | 082735 M8  |
| Friktionsbor, flad (uden krave) Til gevind M M10 | 082735 M10 |
| Friktionsbor, flad (uden krave) Til gevind M M6  | 082735 M6  |