



## Loddestation, Producentbetegnelse: ICON1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082301 ICON1
GTIN	4003008085976
Artikelklasse	04K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Temperaturregulerede loddestationer med keramisk PTC-varmeelement og indvendigt opvarmet Ersadur-Longlife-loddespidser (præcis temperaturregistrering). **Multifunktionel, antistatisk højeffektiv loddestation** med stort display, hukommelse til kalibreringsdata, standbyføler, 3 energieffektrin og Shut-Down-funktion. Stationsindstillinger kan nemt downloades og overføres til andre stationer ved hjælp af ekstratilbehøret i-Set Tool med en USB-memorystick.

#### Anvendelse:

Til alle loddebehov inden for elektronik og elektroteknik.

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	ICON1
Opvarmningseffekt	150 W
Vægt af loddekolbe uden tilledning	30 g
Reguleringsområde, loddespidstemperatur	150 - 450 °C
Opvarmningstid til 280° C	ca. 9 s
Varmeeffekt	80 W
Energiforsyning	Med kabel

elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Loddestation

## Tilbehør

Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd- Ø 1,5 mm	082365 1,5
Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd- Ø 1 mm	082365 1
Aflodningspumpe PDD03, kunststof, antistatisk	082355
Loddefedt, 20 g	082370
Loddespids Producentbetegnelse PDLF10	082401 PDLF10
Loddespids Producentbetegnelse CDLF12	082401 CDLF12
Loddespids Producentbetegnelse CDLF32	082401 CDLF32