



Universalloddekolbe, Varmeeffekt: 80W



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082100 80
GTIN	4003008069471
Artikelklasse	04C

Beskrivelse

Udførelse:

Slidstærke industriloddekolber med **Ersadur Longlife-loddespidser** (levetiden er 30 gange længere end gængse kobberloddespidser). **Opvarmningstid 3 min.** (str. 300 ca. 5 min.). Ledning 1,5 m, gummi (pvc ved str. 30). **Med fralægningsstativ** (ikke str. 30).

Teknisk beskrivelse

Vægt uden tilledning	220 g
Varmeeffekt	80 W
Egnet til Cu-tværsnit op til	4 mm ²
Loddespidsbredde	4,8 mm
Loddespidstemperatur efter 3 minutter	410 °C
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Loddekolbe

Tilbehør

Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd-Ø 1,5 mm	082365 1,5
Loddespids Producentbetegnelse 82JD	082400 82JD
Aflodningspumpe PDD03, kunststof, antistatisk	082355

Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd-
Ø 1 mm

082365 1