



Startsæt, flad, Til gevind M: M6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082715 M6
GTIN	2050001739988
Artikelklasse	04D

Beskrivelse

Beskrivelse:

Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

Fordel:

- **Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).**
- **Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.**
- **Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.**
- **Til alle gængse materialetykkelse og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).**

Leveringsomfang:

- **1 specialspændepatron MK2 med køling.**
- **1 hage- og gaffelnøgle.**
- **4 spændetænger ER25 i passende størrelser for M4 – M12.**
- **1 Flowdrill friktionsbor i udvalgt gevindstørrelse.**
- **1 Flowtap rulletap i udvalgt gevindstørrelse.**
- **1 specialsikringsmiddel til friktionsboring inklusive messingpensel (FDKS100; 100 g).**
- **1 specialgevindformolie inklusive børstepensel (FTMZ100; 100 ml).**
- **1 systemkuffert med kort vejledning (udførlig håndbog som PDF-download).**

Bemærk:

Flere udførelser og sortimenter til specialopgaver (f.eks. til tynde stålplader) kan leveres på forespørgsel. **Passende rulletapper, se nr. 139115 ff.**

Teknisk beskrivelse

Til gevind M	M6
Produkttype	Friktionsbor

Tilbehør

Rulletapper uden smørenoterHSS-E-PM 6HX M M6	139115 M6
--	-----------