

Garant**Antræksbolte tætnet, form B, uden boring, Passer til konus: 50****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308620 50 |
| GTIN | 4045197150950 |
| Artikelklasse | 31Z |

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

- Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Tætnet – med O-Ring.

ISO 7388-3 svarer til den gamle standard DIN 69872.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|-----------|
| L ₁ | 34 mm |
| Passer til konusdorn med farvekode | SK 50 |
| Maks. tilspændingsmoment | 150 Nm |
| Vinkel A | 15 grader |
| Samlet længde L | 74 mm |
| Passer til konus | 50 |

| | |
|------------------------|--------------|
| Hoved-Ø D ₁ | 28 mm |
| Gevind M | M24 |
| Krave-Ø D | 36 mm |
| Nøglestørrelse | 30 mm |
| Boreegenskab | uden boring |
| Spændebolt-standard | ISO 7388-3 |
| Produkttype | Antræksbolte |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50 | 308830 50 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50 | 308820 50 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50 | 308825 50 |