

Garant**Krympepatron, PSC 63 kort, Spænde-Ø D1: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308568 3
GTIN	4045197486332
Artikelklasse	31C

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Bemærk:

Længdeindstilling ikke mulig.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	12 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D ₁	3 mm
Udvendig Ø D	17 mm
Adapter	PSC 63 kort
Holder-standard	ISO 26623-1

Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Underskab	354290
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 3-5 mm	354240 3-5