

HOLEX**Spændebolt 45° tætnet, med boring, Passer til konus: 30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308765 30
GTIN	4045197648020
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøj med konusskaft **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

Bemærk:

Tætnet – med O-Ring.

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Teknisk beskrivelse

Passer til konusdorn med farvekode	SK 30
L ₁	23 mm
Gevind M	M12
Maks. tilspændingsmoment	20 Nm
Hoved-Ø D ₁	11 mm
Passer til konus	30
Samlet længde L	43 mm
Krave-Ø D	16,5 mm

Nøglestørrelse	13 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	MAS 403
Produkttype	Antræksbolte

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 30	308835 30
-------------------------------------------------------------------------	-----------