

Garant
Krympepatron, PSC 63 A = 120, Spænde-Ø D1: 18mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308571 18
GTIN	4045197471956
Artikelklasse	31C

Beskrivelse
Udførelse:

- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	PSC 63 A = 120
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Underskab	354290
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22