

**HOLEX****Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A, med boring  $\varnothing$  7 mm, Passer til konus: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308630 40
GTIN	4045197485915
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

**Anvendelse:**

- Til værktøj med konusskift DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

**Bemærk:**

**Tætnet** – med O-Ring.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

**ISO 7388-3** svarer til den gamle standard DIN 69872.

**Teknisk beskrivelse**

L <sub>1</sub>	29 mm
Krave- $\varnothing$ D	23 mm
Passer til konus	40
Samlet længde L	54 mm
Vinkel A	15 grader
Maks. tilspændingsmoment	50 Nm

Hoved-Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 40
Gevind M	M16
Nøglestørrelse	19 mm
Boreegenskab	med boring Ø 7 mm
Spændebolt-standard	ISO 7388-3
Produkttype	Antræksbolte

## Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308825 40