

Garant**Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A, med boring, Passer til konus: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308605 40
GTIN	4045197554529
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

- Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

ISO 7388-3 svarer til den gamle standard DIN 69872.

Teknisk beskrivelse

Passer til konusdorn med farvekode	SK 40
Samlet længde L	54 mm
Vinkel A	15 grader
Krave-Ø D	23 mm
L ₁	26 mm
Maks. tilspændingsmoment	50 Nm
Passer til konus	40

Hoved-Ø D ₁	19 mm
Gevind M	M16
Nøglestørrelse	19 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	ISO 7388-3
Produkttype	Antræksbolte

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308825 40