

**Garant****Krympepatron, PSC 63 kort, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308568 20
GTIN	4045197471864
Artikelklasse	31C

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Specialtilbehør:**

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.  
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Udragende længde, A-mål	85 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	PSC 63 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Underskab	354290
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22