



## Spændebolt 45° tætnet, med boring, Passer til konus: 50



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308765 50
GTIN	4045197532749
Artikelklasse	32Z

### Beskrivelse

#### Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

#### Anvendelse:

Til værktøj med konusskaft **JIS B 6339** (MAS-BT) / **ISO 7388-2**.

#### Bemærk:

**Tætnet** – med O-Ring.

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

### Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø D <sub>1</sub>	23 mm
Samlet længde L	85 mm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 50
L <sub>1</sub>	45 mm
Krave-Ø D	38 mm
Maks. tilspændingsmoment	150 Nm
Gevind M	M24
Passer til konus	50

Nøglestørrelse	30 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	MAS 403
Produkttype	Antræksbolte

## Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308825 50