

**HOLEX****Antræksbolte tætnet, med boring, Passer til konus: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308635 40
GTIN	4045197644480
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

**Anvendelse:**

- Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

**Passer til:**

FADAL, som ISO 7388, 3 mm forlænget.

**Bemærk:**

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

**Tætnet** – med O-Ring. Der findes ingen passende spændenøgle.

**Teknisk beskrivelse**

L <sub>1</sub>	19,25 mm
Krave-Ø D	22 mm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 40
Hoved-Ø D <sub>1</sub>	18,95 mm
Maks. tilspændingsmoment	50 Nm

Gevind M	M16
Passer til konus	40
Samlet længde L	47,5 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	ISO 7388-3
Produkttype	Antræksbolte