

Garant**Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A, med boring, Passer til konus: 50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308605 50
GTIN	4045197554536
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

- Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

ISO 7388-3 svarer til den gamle standard DIN 69872.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M24
Samlet længde L	74 mm
Vinkel A	15 grader
Maks. tilspændingsmoment	150 Nm
Passer til konus	50
Passer til konusdorn med farvekode	SK 50
Hoved-Ø D ₁	28 mm

Krave-Ø D	36 mm
L ₁	34 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	ISO 7388-3
Produkttype	Antræksbolte

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308825 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50