

 kurtz ersa

Universalloddekolbe, Varmeeffekt: 150W



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082100 150
GTIN	4003008069488
Artikelklasse	04C

Beskrivelse

Udførelse:

Slidstærke industriloddekolber med **Ersadur Longlife-loddespidser** (levetiden er 30 gange længere end gængse kobberloddespidser). **Opvarmningstid 3 min.** (str. 300 ca. 5 min.). Ledning 1,5 m, gummi (pvc ved str. 30). **Med fralægningsstativ** (ikke str. 30). Effektiv loddekolbe til kobberværsnit på op til 6 mm².

Teknisk beskrivelse

Egnet til Cu-tværsnit op til	6 mm ²
Loddespidstemperatur efter 3 minutter	450 °C
Vægt uden tilledning	245 g
Varmeeffekt	150 W
Loddespidsbredde	5,3 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Loddekolbe

Tilbehør

Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd-Ø 1 mm	082365 1
Aflodningspumpe PDD03, kunststof, antistatisk	082355

Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd-
Ø 1,5 mm

082365 1,5

Loddespids Producentbetegnelse 152JD

082400 152JD