



Antræksbolte tætnet, form A, med boring, Passer til konus: 30



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308610 30
GTIN	4045197648006
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

- Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

ISO 7388-3 svarer til den gamle standard DIN 69872.

Tætnet – med O-Ring.

Teknisk beskrivelse

Krave-Ø D	17 mm
Hoved-Ø D ₁	13 mm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 30
Passer til konus	30
L ₁	24 mm
Maks. tilspændingsmoment	20 Nm
Samlet længde L	44 mm

Gevind M	M12
Vinkel A	15 grader
Nøglestørrelse	14 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	ISO 7388-3
Produkttype	Antræksbolte

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 30	308835 30
---	-----------