



## Snittapforlænger, Type: 1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338400 1
GTIN	4045197336590
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

#### Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

#### Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Forlænger $\varnothing D_3$	6 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M4
Forlænger $L_3$	130 mm
Forlænger $L_2$	60 mm
Til firkant $K_1$	2,1 mm
Forlænger $\varnothing D_4$	6,1 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 371	M2 – M2,6
Til gevindskæft- $\varnothing d_2$	2,8 mm
Forlænger $K_2$	4,9 mm

Til indspændingslængde $l_1$	22 mm
Produkttype	Forlænger