

**Industrigulvkost Elaston, Længde: 400mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	087520 400
GTIN	4250560509413
Artikelklasse	08R

Beskrivelse**Udførelse:**

Træryg med skafthul med Ø 24 mm. Til groft snavs, vandfast, ekstremt holdbar.

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde – tilsmudsning	til groft snavs, ekstremt holdbar
Børstefladefarve	rød
Besætningsform	helt besat
med ridseplade	nej
vandfast	ja
Materiale, legeme	Saddeltræ
Skaftsystem	Skaftul
Bestykning	Elaston
Bredde, legeme	400 mm
Egnet til skaft-Ø	24 mm
Produkttype	Kost

Tilbehør

Koste-/redskabsskafter, sæt 10 dele Skaft-Ø 24 mm	087535 24
Kosteskafteholder universal Egned til skaft-Ø 24-28 mm	087539 24-28
Teleskopskaft, kan indstilles i længden Skaft-Ø 24 mm	087537 24