

Garant**Krympepatron, PSC 63 kort, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308568 10
GTIN	4045197471819
Artikelklasse	31C

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	80 mm
Ø D ₂	24 mm
Spænde-Ø D ₁	10 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Adapter	PSC 63 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Underskab	354290
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleenhed Type CU1	354215 CU1