

HOLEX**Antræksbolte tætnet, form B, med boring, Passer til konus: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308650 40
GTIN	4045197150981
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

- Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Tætnet – med O-Ring.

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	44,5 mm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 40
Hoved-Ø D ₁	18,95 mm
Gevind M	M16
Krave-Ø D	22,5 mm
L ₁	16,25 mm

Passer til konus	40
Maks. tilspændingsmoment	50 Nm
Nøglestørrelse	18 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	ISO 7388
Produkttype	Antræksbolte

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
---	-----------