

HOLEX**Antræksbolte tætnet, form B, med boring, Passer til konus: 50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308650 50
GTIN	4045197150998
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Beskrivelse:**

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

- Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
- I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
- I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Tætnet – med O-Ring.

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø D ₁	29,1 mm
Passer til konusdorn med farvekode	SK 50
Samlet længde L	65,5 mm
Maks. tilspændingsmoment	150 Nm
L ₁	25,55 mm
Gevind M	M24

Krave-Ø D	36 mm
Passer til konus	50
Nøglestørrelse	30 mm
Boreegenskab	med boring
Spændebolt-standard	ISO 7388
Produkttype	Antræksbolte

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308825 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50