

SWISS TOOLS

**Borestangholder Venstre, PSC, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål:  
50/11-90mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 – 320626 finder du i reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Aksel-spidsafstand f	17 mm
Udragende længde, A-mål	90 mm
Plattestørrelse	11
Reservedel	S05
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Minimumforborings-Ø D <sub>1</sub> min	32 mm
Skaft-Ø	50 mm
Nyttelængde L <sub>N</sub>	70 mm
Adapter	PSC
Indsatstype	Venstre
Holder-standard	ISO 26623-1

Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	107,5 grader
Produkttype	Borestangholder