

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Selvspændende højtydende borepatron, Type: 100/16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	341000 100/16
GTIN	4045197308337
Artikelklasse	33A

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindel.

Norm:**DIN 238****Teknisk beskrivelse**

Borehovedlængde åbnet	80 mm
Borepatronkonus	B 16
Største borepatronkonus-Ø	15,733 mm
Type	100/16
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Borehovedlængde lukket	91,5 mm
Udvendig Ø	43 mm
Produkttype	Borepatron, nøglefri

