



Snittapforlænger med IK, Type: 11L



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 338450 11L |
| GTIN | 4045197603678 |
| Artikelklasse | 32H |

Beskrivelse

Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparringer, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|--------|
| Til gevindskæft- $\varnothing d_2$ | 14 mm |
| Forlænger L_3 | 330 mm |
| Forlænger $\varnothing D_3$ | 14 mm |
| Forlænger $\varnothing D_4$ | 22 mm |
| Forlænger K_2 | 11 mm |
| Forlænger L_2 | 90 mm |
| Til indspændingslængde l_1 | 40 mm |
| Til firkant K_1 | 11 mm |

Til nom. gevind-Ø d₁ DIN 374/376

M18

Produkttype

Forlænger