

SWISS TOOLS

**Borestangholder Venstre, PSC, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål:  
50/15-110mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 – 320626 finder du i reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Minimumforborings-Ø D <sub>1</sub> min	40 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Udragende længde, A-mål	110 mm
Plattestørrelse	15
Reservedel	P05
Aksel-spidsafstand f	22 mm
Skaft-Ø	50 mm
Nyttelængde L <sub>N</sub>	90 mm
Adapter	PSC
Indsatstype	Venstre
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Indstillingsvinkel $\kappa$	107,5 grader
Produkttype	Borestangsholder