



Selvspændende højtydende borepatron Spiro, Type: 160/18



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 341010 160/18 |
| GTIN | 4019208009445 |
| Artikelklasse | 39R |

Beskrivelse

Udførelse:

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

Norm:

DIN 238

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Spændeområde | 3 - 16 mm |
| Borepatronkonus | B 18 afkortet |
| Største borepatronkonus-Ø | 17,431 mm |
| Borehovedlængde åbnet | 95,5 mm |
| Borehovedlængde lukket | 109 mm |
| Type | 160/18 |
| Udvendig Ø | 56 mm |
| Produkttype | Borepatron, nøglefri |

