



Snittapforlænger, Type: 5



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 338400 5 |
| GTIN | 4045197336675 |
| Artikelklasse | 32H |

Beskrivelse

Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|---------|
| Forlænger $\varnothing D_3$ | 7 mm |
| Forlænger L_2 | 60 mm |
| Forlænger L_3 | 130 mm |
| Forlænger K_2 | 5,5 mm |
| Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 371 | M7 |
| Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 374/376 | M9–10 |
| Til firkant K_1 | 5,5 mm |
| Til gevindskæft- $\varnothing d_2$ | 7 mm |
| Forlænger $\varnothing D_4$ | 12,1 mm |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Til indspændingslængde l_1 | 26 mm |
| Produkttype | Forlænger |