

Garant**Selvspændende borepatron med Diamantbelagte spændebakker, Type: 130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	341050 130
GTIN	4045197191564
Artikelklasse	31K

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **diamantbelagte spændebakker**, selvspændende.

Anvendelse:

Særligt velegnet **til opspænding af hårdmetalbor** (gruppe 12) samt **bor med hårdt skaft**. På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

Norm:

DIN 238

Bemærk:

Brug indstiksdorn nr. 342600 i præcisionsudførelse.

Teknisk beskrivelse

Største borepatronkonus-Ø	15,733 mm
Borehovedlængde lukket	103 mm
Borepatronkonus	B 16
Type	130
Spændeområde	1 - 13 mm
Borehovedlængde åbnet	91 mm
Udvendig Ø	50 mm

Produkttype

Borepatron, nøglefri