

3M**Dobb.sidet klisterbånd, Breddexlængde (mmxm): 50X25**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083628 50X25
GTIN	8000280457008
Artikelklasse	08M

Beskrivelse

Udførelse:

3M™ 9191 er en dobbeltsidet tape og udmærker sig ved en **trykfølsom** syntetisk gummilim med høj klæbekraft og omgående vedhæftning.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Farve	gullig
Bredde	50 mm
Længde	25 m
Producentbetegnelse	9191
Materiale, afdækning	Silikonebehandlet papir
Klæbemiddel	Syntetisk gummi

Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Med liner	nej
Bemærk	overriveligt med hånden
Lager luftfugtighed	40 - 65 %
Mindst holdbar til	12 måned
Tykkelse	0,26 mm
Anvendelse	Montering
Anvendelse	Lægning af tæpper
Lagertemperatur	16 - 25 °C
temperaturbestandig op til	-30 - 75 °C
Bæremateriale	Tekstil
Klæbekraft på stål	0,95 N/mm
Trækstyrke	2,6 N/mm
Strækevne	9 %
Produkttype	Klæbebånd