

SWISS TOOLS

**Borestangholder Venstre, PSC, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål:
63/15-180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320406 63/15-180
GTIN	2050001715180
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 – 320626 finder du i reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Aksel-spidsafstand f	27 mm
Udragende længde, A-mål	180 mm
Reservedel	P05
Minimumforborings-Ø D ₁ min	50 mm
Plattestørrelse	15
Skaft-Ø	63 mm
Nyttelængde L _N	158 mm
Adapter	PSC
Indsatstype	Venstre
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Produkttype	Borestangsholder