

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Selvspændende højtydende borepatron, Type: 160/18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	341000 160/18
GTIN	4045197308368
Artikelklasse	33A

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

Norm:**DIN 238****Teknisk beskrivelse**

Borehovedlængde åbnet	95,5 mm
Borehovedlængde lukket	109 mm
Type	160/18
Største borepatronkonus-Ø	17,431 mm
Spændeområde	3 - 16 mm
Borepatronkonus	B 18 afkortet
Udvendig Ø	56 mm
Produkttype	Borepatron, nøglefri

