



Snittapforlænger, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338400 6
GTIN	4045197336699
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forlænger L ₂	60 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376	M11
Til firkant K ₁	6,2 mm
Forlænger L ₃	130 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 371	M8
Forlænger Ø D ₄	13 mm
Til indspændingslængde l ₁	30 mm
Til gevindskæft-Ø d ₂	8 mm
Forlænger K ₂	6,2 mm

Forlænger Ø D ₃	8 mm
Produkttype	Forlænger