



Selvspændende højtydende borepatron Spiro, Type: 65/12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	341010 65/12
GTIN	4019208195124
Artikelklasse	39R

Beskrivelse

Udførelse:

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

Norm:

DIN 238

Teknisk beskrivelse

Type	65/12
Borepatronkonus	B 12
Største borepatronkonus-Ø	12,056 mm
Spændeområde	0,5 - 6,5 mm
Borehovedlængde åbnet	61,5 mm
Borehovedlængde lukket	68 mm
Udvendig Ø	34 mm
Produkttype	Borepatron, nøglefri

