

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Selvspændende højtydende borepatron, Type: 15****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	341000 15
GTIN	4045197308252
Artikelklasse	33A

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes. Med nonius til forudindstilling af meget små bor og til adaptere til finborepatron nr. 341200.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

Norm:**DIN 238****Teknisk beskrivelse**

Spændeområde	0,2 - 1,5 mm
Borehovedlængde lukket	37 mm
Type	15
Borehovedlængde åbnet	35 mm
Borepatronkonus	B 6
Største borepatronkonus-Ø	6,35 mm
Udvendig Ø	19 mm

Produkttype

Borepatron, nøglefri