

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Selvspændende højtydende borepatron, Type: 30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	341000 30
GTIN	4045197308269
Artikelklasse	33A

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindel.

Norm:**DIN 238****Teknisk beskrivelse**

Type	30
Borehovedlængde åbnet	44 mm
Borepatronkonus	B 10
Største borepatronkonus-Ø	10,094 mm
Spændeområde	0,2 - 3 mm
Borehovedlængde lukket	47,5 mm
Udvendig Ø	24 mm
Produkttype	Borepatron, nøglefri

